

# VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB插芯



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688890>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB插芯，外壳尺寸2，带15个信号插针，针式插针，扁平电缆连接，弯头，固定孔直径3mm，与面板安装支架VS-15...配套



## 优势

- D-SUB 15接口
- 与IP67插头壳体和面板安装框架兼容
- 组装简便

## 商业数据

订货号	1688890
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ABNCAA
产品关键代码	ABNCAA
目录页面	页码213 (C-2-2013)
GTIN	4017918823047
单件重量（含包装）	13.17 g
单件重量（不含包装）	7.92 g
原产地	DE

# VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB插芯



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688890>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	15
连接图表	D-SUB 15
型号	针式
屏蔽	无

### 绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

### 电气特性

额定电压(III/3)	125 V
额定过电压	1 kV
额定电流	1.5 A (20 °C时)
测试电压	1000 V
传输介质	铜缆

### 连接数据

连接方式	扁平电缆连接
------	--------

### 尺寸

宽度	18.5 mm
高度	12.93 mm
长度	39.52 mm

### 材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	钢 , 镀锡
接触件材料	铜合金
材料接触表面	硬镀金覆盖镍层
接触件载体材料	聚酯GF

### 机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 50

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-55 °C ... 125 °C

# VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB插芯

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688890>



## 安装

安装类型	孔
------	---

# VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB插芯

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688890>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB插芯

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1688890>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)