



### Presentazione

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gamma                                 | Resi9               |
| Tipo prodotto                         | Porta               |
| Categoria accessorio / parte separata | Accessorio cassetta |
| Compatibilità gamma                   | Resi9 Cassetta      |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di pannello frontale       | Trasparente                                           |
| Numero di file orizzontali      | 2                                                     |
| Passo 9 mm                      | 36                                                    |
| Numero di moduli 18 mm per fila | 18                                                    |
| Numero totale di moduli (18 mm) | 36                                                    |
| Norme di riferimento            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1-24          |
| Resistenza al fuoco             | 750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11                   |
| Grado di protezione IP          | IP40 conforme a CEI EN 60529                          |
| Grado di protezione IK          | IK08 conforme a CEI 62262<br>IK08 conforme a EN 50102 |
| Peso netto                      | 700 g                                                 |
| Larghezza                       | 352,5 mm                                              |
| Altezza                         | 370,5 mm                                              |
| Profondità                      | 27 mm                                                 |
| Colore                          | Trasparente                                           |

### Ambiente

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -15...60 °C |
|----------------------|-------------|

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Toxic heavy metal free      | Sì                                                                                                                          |
| Mercury free                | Sì                                                                                                                          |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |