

Han F+B hood-gg-M25 blue



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 15 513 1403
规格	Han F+B hood-gg-M25 blue
浩亭电子目录	https://harting.com/19155131403

标识

类别	上壳/底座
系列	Han® F+B
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	食品饮料行业连接器
详细资料	清洁：使用高压喷枪进行清洁时，建议清洁距离 > 30cm，以避免对连接器外部零件造成机械损伤。 应力消除：需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态 IP6K9K，符合 ISO 20653

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚丙烯
------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

表面粗糙度	≤0.8 µm
颜色 (上壳/底座)	蓝
材料(密封件)	EPDM/TPE
颜色(密封件)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	HB
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
EG1935/2004	符合

规格和认证

认证	CE
	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topactive OKTO
	Ecolab Topax 990
	FDA 21 CFR 177.1520
	FDA 21 CFR 177.2600

商业数据

包装尺寸	1
净重	70 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140183278
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466