

Baies Linkeo 19"

baies et équipements (suite)



6 465 06



6 465 01



6 465 20



Caractéristiques techniques p. 1073

Réf. **Tablettes fixes Linkeo**

Noir RAL 9005
Fixation à vis

Fixation en drapeau sur 2 montants 19"

Hauteur 2 U. Charge max. : 15 kg

6 465 01 Tablette prof. 200 mm

6 465 02 Tablette prof. 360 mm

Fixation sur 4 montants 19"

Hauteur 1 U

Charge max. : 50 kg

6 465 05 Tablette prof. 425 mm



Pour profondeur 600 mm

6 465 06 Tablette prof. 625 mm

Pour profondeur 800 mm

6 465 07 Tablette prof. 825 mm

Pour profondeur 1 000 mm



Tablettes télescopiques Linkeo

Fixation à vis sur 4 montants 19". Hauteur 1 U
Charge max. : 30 kg. Noir RAL 9005

6 465 08 Tablette prof. 425 mm


Pour profondeur 600 mm

6 465 09 Tablette prof. 625 mm

Pour profondeur 800 mm

6 465 10 Tablette prof. 825 mm

Pour profondeur 1 000 mm



Baies Linkeo 19"

Solution livrée à plat

Transport facilité

Stockage simplifié

Manipulation aisée

Montage facile :

- 16 minutes / 1 personne

- notice de montage dédiée

Emballage haute protection (empilable)

Note :

- les baies livrées à plat sont exactement les mêmes que celles montées. La seule différence est le conditionnement.



Solutions sur mesure


1 Sélectionnez la taille

Capacité	24 U	33 U	42 U	47 U
Largeur	600 ou 800 mm			
Profondeur	600, 800 ou 1000 mm			

2 Sélectionnez la couleur

Gris anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035)

3 Sélectionnez les ouvertures



Options avant et arrière

Portes

- verre sérigraphié
- métal microperforé
- métal plein
en version simple ou double

Avec ou sans
panneaux latéraux

4 Sélectionnez les équipements à monter en usine

- passe-fils

- ventilateurs

- socles/roulettes

- tablettes

- panneaux de brassage fibre et cuivre