

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc

Product ID: MDP2DPMM3MW



Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort MDP2DPMM3MW blanc de 3 mètres comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM3MW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connexion d'un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

Features

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Couleur : Blanc
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Performance	Résolutions numériques max.
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	32 AWG
	Couleur	Blanc
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	3.5 oz [100 g]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Poids brut	3.9 oz [110 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur blanc Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.