


E11228



Câble en Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...80

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

63

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle A


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Câble en Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur B

Câble: 0,15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique - connecteur C

Câble: 0,15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

