



## Basette di fissaggio con adesivo speciale

### • Serie SolidTack

Le basette adesive SolidTack offrono una soluzione innovativa per l'adesione su superfici composte da materiali plastici con scarsa aderenza quali il PP ed il PE, su superfici verniciate e comunque su tutte quelle superfici che non possono essere forate.

### Caratteristiche del prodotto


- Basette MB con speciale adesivo acrilico
- Ottima adesione iniziale, che aumenta ancora nel tempo
- Ottima coesione in combinazione con una elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Soluzione innovativa per l'adesione su superfici con scarsa aderenza quali PP, PE e superfici verniciate
- Pellicola protettiva con linguetta per facilitarne la rimozione



I prodotti della linea SolidTack sono ideali per le superfici verniciate e laccate.

Per ulteriori informazioni sui vari tipi di adesivi vedi pagina 73.


Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.



Basette di fissaggio MB3, MB4, MB5



Per maggiori informazioni



Basette per cavo piatto Serie FKH

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Altezza (H)	Ø foro fiss. (FH)	Largh. max fascetta	Per cavi spessore max (mm)	Materiale	Colore	Adesivo	Cont. conf.	UNS
MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	-	PA66	Nero (BK)	Acrilato mod.	100	151-00432
	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	-	PA66	Naturale (NA)	Acrilato mod.	100	151-00514
MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	-	PA66	Nero (BK)	Acrilato mod.	100	151-00433
	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	-	PA66	Naturale (NA)	Acrilato mod.	100	151-00587
MB5APT	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	-	PA66	Nero (BK)	Acrilato mod.	100	151-00434
FKH50AVHB	25,0	56,5	-	3,1	-	50,0	PA66HIR	Nero (BK)	Acrilato mod.	100	151-00312
FKH80AVHB	25,0	86,0	-	3,1	-	80,0	PA66HIR	Nero (BK)	Acrilato mod.	100	151-00313

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.