

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器



1840117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 4 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 20 A，额定电压(III/2): 1000 V，触点类型: 孔式插头，电位数: 10，行数: 1，位数: 10，连接量: 10，产品系列: PCC 4/..-ST，针距: 7.62 mm，接线方式: 压接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON PC 4，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装，对应压接点的电流[A]和接线容量[mm²]数据: 13.5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13.5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632)。BA = 盘卷式触点

优势

- 可经济地连接大量预装配导线
- 小型部件尺寸，适用于空间狭窄的应用场合

商业数据

订货号	1840117
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AADCAA
产品关键代码	AADCAA
目录页面	页码514 (C-1-2013)
GTIN	4017918102197
单件重量（含包装）	10.4 g
单件重量（不含包装）	9.287 g
原产地	DE

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器



1840117
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	PCC 4/..-ST
产品线	COMBICON Connectors L
类型	标准
位数	10
针距	7.62 mm
连接量	10
行数	1
电位数目	10
安装法兰	不带

电气特性

特性

额定电流 I_N	20 A
额定电压 U_N	1000 V
额定电压 (III/3)	400 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压 (III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	8 kV

连接数据

连接技术

类型	标准
连接器系统	COMBICON PC 4
额定横截面	4 mm²
触点类型	孔式插头

互锁

锁定类型	不带
安装法兰	不带

导线连接

连接方式	压接
导线 / PCB连接方向	0 °
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	20 ... 14

材料规格

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器




1840117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	7.62 mm
宽度 [w]	76.15 mm
高度[h]	17.2 mm
长度[l]	28.7 mm

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准, COMBICON连接器不具备开关功能 (COC)。在指定用途中, 不得带电或载荷插拔。
--------	--

电气测试

电气间隙和爬电距离 |

绝缘材料组	I
额定绝缘电压 (III/3)	400 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	8 kV

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器



1840117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	20 - 14	-
使用组 C	300 V	10 A	20 - 14	-

 cULus认证 认证ID: E60425-19920722				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	10 A	20 - 14	-
使用组 C	600 V	10 A	20 - 14	-

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器



1840117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器



1840117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840117>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.105千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn