

CARATTERISTICHE

- Gomma neoprenica nera
- Flessibile
- Durable
- Personalizzabile
- Resistente all'ozono, alla luce del sole e all'invecchiamento atmosferico

Foglio in gomma nera RS PRO, 1m x 1,2 m x 6mm

Codice RS: 506-3191



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Ecco una serie di fogli in gomma neoprenica RS PRO. Questi fogli in gomma di neoprene nero sono adatti per l'uso, sia in ambienti interni che esterni, e offrono una resistenza moderata all'invecchiamento atmosferico, alla luce del sole, agli oli e ai grassi.

Opzioni foglio in gomma RS PRO

- 1 m x 600 mm x 1,5 mm - Codice RS: 506-3163
- 1 m x 600 mm x 3mm - Codice RS: 506-3157
- 1 m x 600 mm x 6mm - Codice RS: 506-3141
- 1m x 600mm x 12mm - Codice RS: 506-3113
- 1 m x 600 mm x 10mm - Codice RS: 506-3135
- 1 m x 1,2 m x 1,5 mm - Codice RS: 506-3107
- 1 m x 1,2 m x 3mm - Codice RS: 506-3208
- 1m x 1,2 m x 6mm - Codice RS: 506-3191
- 1m x 1,2 m x 10mm - Codice RS: 506-3185
- 1m x 1,2 m x 12mm - Codice RS: 506-3179

Specifiche generali

Colore	Nero
Idoneità	Olio animale, acqua fredda, acido diluito, alcali diluiti, glicole etilenico, carburante, acqua calda, olio vegetale
Durezza	Shore A 60±7
Durometro	A
Densità (Gram/cm³)	1,35
Applicazione	Insonorizzazione, isolamento acustico e termico

Specifiche meccaniche

Lunghezza	1000mm
Spessore	6mm
Larghezza	1200mm

Resistenza alla trazione	5N/mm ²
---------------------------------	--------------------

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima	70 °C.
Temperatura di esercizio minima	-10°C