

Han F+B cover-agg blue



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 513 5401
规格	Han F+B cover-agg blue
浩亭电子目录	https://harting.com/09155135401

标识

类别	附件
系列	Han® F+B
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座 用于线对线连接底座 带固定绳

版本

锁定类型	螺钉锁扣
详细资料	清洁：使用高压喷枪进行清洁时，建议清洁距离 > 30cm，以避免对连接器外部零件造成机械损伤。 应力消除：需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态 IP6K9K，符合 ISO 20653

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚丙烯
表面粗糙度	≤1.12 µm
颜色 (上壳/底座)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	HB



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
EG1935/2004	符合
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

认证	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topactive OKTO
	Ecolab Topax 990
	FDA 21 CFR 177.1520
	FDA 21 CFR 177.2600

商业数据

包装尺寸	1
净重	13.3 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140192348
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467