

Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Push-button + indicator
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50...60 Hz
Numero di moduli	2 moduli
Tipologia fissaggio	Viti o ganasce
Colore	Antracite
Colore	Antracite

Caratteristiche tecniche

Colore LED di segnalazione	Bianco
Tipo lampada	LED
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Capacità di connessione a serraggio	<= 2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi <= 2 x 2,5 mm ² per rigido cavi
Materiale	PC: copertura meccanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Thermoplastic ABS-UV stabilised: rocker switch CuZn37: morsetti PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button PC (polycarbonato) GF10 FR: struttura di fissaggio
Norme di riferimento	EN 62094-1 CE
Comandi	2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Temperatura ambiente	5...45 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Profondità di incasso	21 mm
Profondità	31 mm
Larghezza	74,5 mm
Altezza	74,5 mm
Peso netto	0,068 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK03
Grado di protezione ip	IP2xC

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina