


# RASEY30-XL-N


Palier à semelle

Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

## Information technique




### Votre alternative produit actuelle

| | | |
|---|---|---|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
| rainure | N | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |

### dimensions principale & données de performance

| | | |
|---|---|---|
| d | 30 mm | Alésage |
| L | 158 mm | Longueur totale |
| $H_2$ | 82 mm | Hauteur |
| ≈m | 1,13 kg | Poids |

### Cotes de montage

| | | |
|---|---|---|
| J | 117,5 mm | Distance trous de fixation |
| N | 14 mm | Largeur (rainure) |
| $N_1$ | 22 mm | Longueur (rainure) |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| H | 42,9 mm | Distance axe arbre |
| A | 40 mm | Largeur (base) |
| $A_1$ | 25 mm | Largeur (tête) |
| $H_1$ | 17 mm | Hauteur (base) |
| B | 38,1 mm | Width |
| $S_1$ | 22,2 mm | Distance of raceway to locking collar |
| Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |

## information additionnelle

| | | |
|---|---|---|
| | ASE06 | Corps de palier |
| | GYE30-XL-KRR-B | Désignation roulement |
| | KASK06 | Couvercle de protection |

## Plage de température

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Température de fonctionnement max. |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact