



Froid



Applications moyennes

## Ressentez tout sauf le froid

- Niveau élevé de dextérité
- Enduction PVC plus souple qu'un ensemble de produits concurrents dans les environnements froids
- Gants qui gardent les main au chaud et aident à la prévention des engelures
- Association performante combinant confort, chaleur et dextérité
- Approuvé pour le contact alimentaire



### Secteurs industriels

- Construction
- Transformation des aliments
- Exploitation forestière
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance d'infrastructure
- Industries pétrolière et gazière

### Applications

- Construction
- Travaux hivernaux en extérieur
- Entreposage frigorifique
- Services publics

### Principales propriétés

- Enduction PVC délivrant une excellente préhension et maintenant une remarquable souplesse, même dans les environnements les plus froids
- Construction double épaisseur offrant plusieurs atouts :
  1. **Couche extérieure souple en nylon qui protège contre les risques mécaniques, dont les coupures, et assure une dextérité maximale grâce à sa forme épousant les contours de la main**
  2. **Couche intérieure en acrylique douce et isolante offrant confort et maintien au chaud**
- Sans équivalent sur le marché, l'ActivArmr 97-631 allie maintien au chaud, dextérité et souplesse, pour que vous ressentiez tout sauf le froid


### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 97-631	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> PVC <b>Matériau du support:</b> Acrylique, Nylon <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	N/A	7, 8, 9, 10, 11	250-285 mm, 9.84-11.22 inches	Noir	6 paires / sac, 6 sacs / cas

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.