

## 特点

- 一体式 16 a 额定引线
- 包容式对插入式
- 直角方向
- **schuko** 插头至 **schuko** 插座
- 5 m - 25 m 长的电缆

# RS 5m Pro 电缆、 cee 7/7 、 schuko 至 cee 7/7 、 schuko

RS 号: 296-179



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 为您倾情奉献一系列适用于各种应用的电源电缆。配有安全夹和 H07RN-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> 电缆，此电源线是电气应用的理想附件。所有型号均高度可靠且质量极佳

此系列中提供

库存号 [296-179](#) 是 5 m 延长导线

库存号 [116-108](#) 是 10 m 延长导线

库存号 [116-091](#) 是 15 m 延长导线

库存号 [296-185](#) 是 25 m 延长导线

## 一般规格

连接器 a	CEE 7/7, Schuko
接头 b	CEE 7/7, Schuko
护套颜色	黑色
连接器 a 型	cee 7/7.
电源插头类型	cee 7/7 德式 schuko / 法语
电源插座类型	e 型-法语
连接器 b 型	cee 7/7.
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

## 电气规格

额定电流	16A
额定电压	60V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm <sup>2</sup> -1mm <sup>2</sup> >30N 1.25mm <sup>2</sup> -1.5mm <sup>2</sup> >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

## 机械规格

长度	5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm <sup>2</sup>
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 <sup>2</sup>







## 操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320



	C3	C4		C13	C14
	C5	C6		C15	C16
	C7	C8		C19	C20