



Pushing Performance  
Since 1945

# Han Q 2/0-bu 4-10 mm<sup>2</sup>



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 12 002 2751                                                                |
| 规格     | Han Q 2/0-bu 4-10 mm <sup>2</sup>                                             |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09120022751">https://harting.com/09120022751</a> |

## 标识

|    |                    |
|----|--------------------|
| 类别 | 插芯                 |
| 系列 | Han <sup>®</sup> Q |
| 标识 | 2/0                |

## 版本

|      |          |
|------|----------|
| 接线方式 | 轴向螺栓接线方式 |
| 公母类型 | 母头       |
| 尺寸   | 3 A      |
| 针数   | 2        |
| 接地针  | 有        |

## 技术参数

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 导体截面积     | 4 ... 10 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流      | 40 A                     |
| 额定电压      | 400 V                    |
| 额定脉冲电压    | 6 kV                     |
| 污染等级      | 3                        |
| 额定电压符合UL  | 400 V                    |
| 额定电压符合CSA | 400 V                    |
| 绝缘阻抗      | >10 <sup>10</sup> Ω      |
| 接触电阻      | ≤1 mΩ                    |
| 拧紧力矩      | 1.8 Nm                   |
| 极限温度      | -40 ... +125 °C          |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |      |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )                     |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                                  |
| 表面 ( 插针 )        | 镀银                                   |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                                  |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | DNV GL                                                     |

商业数据

|      |      |
|------|------|
| 包装尺寸 | 1    |
| 净重   | 20 g |
| 原产国  | 罗马尼亚 |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 欧洲海关关税号     | 85366990             |
| GTIN        | 5713140016620        |
| eCl@ss      | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
| ETIM        | EC000438             |
| UNSPSC 24.0 | 39121522             |