



CE
EN ISO 21420



4X42F



X1XXXX



Certification en cours

HYPERTOUC[®]

GANTS DE PROTECTION COUPURE - NIVEAU F



EN388:2016+
A1:2018

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :

Niveaux :

●●●●●
X
●●●●●
●●○○○
F



EN407:2020

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

Niveaux :

X
●○○○○
X
X
X
X

Tailles

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Conditionnements

Sachet de 10p –
Carton de 120p

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 18, sans couture, avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament GUARDTECH et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort enduit entre le pouce et l'index. Poignet élastique. Zéro DMF et zéro silicone.



LES + PRODUITS

SECTEURS CONCERNES

CERTIFICATIONS



GRIP



DEXTERITE



CONFORT



Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com