

HPP V4 Power crimp contact male 2,5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 46 500 0405
规格	HPP V4 Power crimp contact male 2,5mm ²
浩亨电子目录	https://harting.com/09465000405

标识

类别	插针
系列	HARTING PushPull (V4)
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	2.5 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 12
插拔次数	≥750

材料特性

材料 (插针)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.2 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140065482
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522