

Han B Base surface 1 lever 2xM40



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 30 048 0298
规格	Han B Base surface 1 lever 2xM40
浩亭电子目录	https://harting.com/19300480298

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	表面安装底座
上壳/底座介绍	带塑料保护盖
型	高结构

版本

尺寸	48 B
版本	边出线
电缆入口数量	2
出线孔	2x M40
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 汞
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	1,300 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140127463
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466