

# HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 壳体

1411453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON EVO法兰式外壳，电磁兼容型号，不带粉末涂层，带用于EVO螺钉连接的卡口法兰，B10，用于单锁扣，高度：80 mm，不包括EVO螺钉连接。

## 优势

- 灵活的电缆出向，水平或垂直

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1411453          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APM           |
| 产品关键代码     | AF7APM           |
| 目录页面       | 页码605 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4046356932608    |
| 单件重量（含包装）  | 187.6 g          |
| 单件重量（不含包装） | 183.6 g          |
| 原产地        | DE               |

技术数据


说明

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
|----|------------------------------|

产品属性

|        |        |
|--------|--------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型   | 插头外壳   |
| 应用     | 标准     |
| 类型     | B10    |
| 出线口编号  | 1      |
| 型号     | 高型设计   |
| 电缆出口   | 直头     |
| Pg螺钉连接 | 无      |

尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 44 mm                                                                                |
| 高度  | 80 mm                                                                                |
| 长度  | 73 mm                                                                                |

材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |

机械特性

|      |    |
|------|----|
| 机械参数 |    |
| 锁紧类型 | 针脚 |

安装

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 组装说明 | 插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接共提供4种尺寸。可实现垂直出线或水平出线。EVO螺钉连接可以手动连接或使用管钳进行连接。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

环境和真实条件

|      |            |
|------|------------|
| 环境条件 |            |
| 保护等级 | IP66       |
|      | IP67       |
|      | 4 (UL 50e) |

# HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 壳体

1411453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 壳体等级 (NEMA) | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度        | IK08              |
| 环境温度 (运行)   | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 壳体


1411453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>



## 图纸

尺寸图



尺寸图

1411453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL认证**

认证ID: E255026



**UL认证**

认证ID: E255026



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

**cULus认证**

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 壳体

1411453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411453>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)