

Fiche technique

WP70

Protège câble en rouleau 2 canaux 20x10mm

Cette gamme de protège-câble polyvalente est idéale pour accueillir de 1 à plusieurs câbles grâce à ses canaux. Le passe-câbles peut être facilement découpé à la longueur souhaitée. La bande de signalisation offre une meilleure visibilité aux piétons. Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, avec des zones piétonnes ou avec passage de véhicules. Base nervurée antidérapante, partie arrière fendue pour faciliter l'utilisation et le chargement des câbles par le dessous. Sa forme est prévue pour être déroulée et reposer à plat simplement, elle permet également d'éviter le risque de trébuchement tout en protégeant les câbles.









Code douanier	3926909090
EAN	3321360120649

Couleur : Noir/jaune

Matière : PVC

Caractéristiques :

- Muni de 2 canaux de 20x10mm.
- Chargement des câbles par le dessous.
- Facile à dérouler et à mettre en place.
- Bandes jaunes pour une visibilité accrue.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur selon besoin.
- Utilisation en zone piétonne ou avec passage de véhicules.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de passe-câble	Dimensions passe-câble (mm)	Poids net (kg)
3000	70	14	2	20 x 10	6,80

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com