

Krympeslange på rull, 3:1. For termoskrivere

- TULT - UL-listet

TULT 3:1 krympeslange leveres på rull, og er skrivbar på begge sider.

Ved å benytte tilbehør til våre skrivere, kan slangen perforeres eller kuttes automatisk i ønskede lengder.

Skrivere og tilbehør:

Skrivere TrakMark DS og TT4000+:


tilbehør perforator P4000 og kutter S4000.

Skriver TT430: tilbehør kutter S430.

Programvare: TagPrint Pro.

Egenskaper og fordeler

- Kryppeforhold 3:1
- Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge
- Dekker kabeldiametre fra 1 til 39mm
- God mekanisk holdbarhet og bestandighet mot organiske løsemidler og kjemikalier
- Meget fleksibel
- Oppfyller UL224VW-1 og CSA krav
- Leveres i praktiske bokser for problemfri lagring
- Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro



TULT - krympeslange i 5 farger, UL-godkjent, dekker et stort bruksområde.

MATERIALE	Polyolefin, tværbundet (PO-X)
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Kryppeforhold	3:1
Anbefalt folie-type	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Sertifiseringer	CSA, UL-godkjent



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Pakn.	Farge	Art.nr.
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blå (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gul (YE)	553-40304
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Hvit (WH)	553-40309
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rød (RD)	553-40302
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Sort (BK)	553-40300
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blå (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gul (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Hvit (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rød (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Sort (BK)	553-40480
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blå (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gul (YE)	553-40604
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Hvit (WH)	553-40609
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rød (RD)	553-40602
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Sort (BK)	553-40600

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmasjineri bakerst i katalogen.

Krympeslange på rull, 3:1. For termoskrivere

- TULT - UL-listet



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Pakn.	Farge	Art.nr.
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blå (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gul (YE)	553-40904
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Hvit (WH)	553-40909
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rød (RD)	553-40902
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Sort (BK)	553-40900
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blå (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gul (YE)	553-41204
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Hvit (WH)	553-41209
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rød (RD)	553-41202
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Sort (BK)	553-41200
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blå (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gul (YE)	553-41804
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Hvit (WH)	553-41809
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rød (RD)	553-41802
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Sort (BK)	553-41800
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blå (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gul (YE)	553-42404
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Hvit (WH)	553-42409
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rød (RD)	553-42402
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Sort (BK)	553-42400
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blå (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gul (YE)	553-43904
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Hvit (WH)	553-43909
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rød (RD)	553-43902
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Sort (BK)	553-43900

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.