

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: droite, taille de boîtier: 2, coloris: blanc métallique, Verrouillage par crochet encliquetable

Avantages

- ✓ Faciles à monter grâce au système de ressort à déclic
- ✓ La version métallique est particulièrement adaptée aux environnements industriels difficiles
- ✓ Grâce à un large espace intérieur, ils conviennent tout particulièrement aux connecteurs D-SUB avec contacts spéciaux

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 055626 188157
GTIN	4055626188157
Poids par pièce (hors emballage)	0,060 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 9,5 mm (sans protection anti-courbure)
Sortie du câble	droite
Coloris	blanc métallique
Type de montage	Verrouillage rapide
Indice de protection	IP20
Type	D-SUB 15
Taille de boîtier	2
Nombre de sorties de câble	1

Conditions d'environnement

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Nickelé



Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas



Capot SUB-D

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Accessoires

Accessoires

Capot passe-câble

Vis - CUC-DST-AM/DSFP - 1419795



Vis encliquetable, filetage 4-40 UNC, pour une utilisation dans les montages sur paroi avant, épaisseur maxi de la paroi d'appareil : 1,5 mm

Vis - CUC-DST-AM/DSBP - 1419796



Vis encliquetable, filetage 4-40 UNC, pour une utilisation dans les montages sur paroi arrière, épaisseur maxi de la paroi d'appareil : 1,5 mm

Insert mâle

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Accessoires

Éléments de contact - VS-15-ST-DSUB-EG - 1688874



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Éléments de contact D-SUB - VS-15-ST-DSUB-HD-EG - 1655179



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Porte-contacts D-SUB - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Porte-contacts D-SUB - VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655195



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Porte-contacts D-SUB - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Accessoires

Isolant pour contacts combiné D-SUB - VS-15-ST-DSUB-2P-5S - 1688227



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 5 contacts de signalisation avec cône de soudage, peut recevoir 2 contacts combinés, type de contact mâle, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Isolant femelle

Éléments de contact - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Éléments de contact D-SUB - VS-15-BU-DSUB-HD-EG - 1655166



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 26 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Porte-contacts D-SUB - VS-15-BU-DSUB-CD-OG - 1688942



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Porte-contacts D-SUB - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655182



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 26 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Accessoires

Porte-contacts D-SUB - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact femelle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Isolant pour contacts combiné D-SUB - VS-15-BU-DSUB-2P-5S - 1688230



Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 5 contacts de signalisation avec cône de soudage, droit, peut recevoir 2 contacts combinés, type de contact femelle, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...