

ALPHA

8370UFD160P63 grey

EAN 4031582491166

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	46 mm
Dimension de platine	135 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●