

## CARACTERISTIQUES

- Élingue de levage ronde et violette
- Charge de traction droite de 1 tonne
- Charge d'attelage d'inductance de travail sûre de 0,8 tonne
- Longueur de trois mètres
- Raccords d'extrémité sans fin

## RS PRO 3 m de long rond à élingue de levage, 1 t

RS code commande : 124-4857



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Fixez cette élingue de levage ronde à votre système de grue ou de poulie pour un moyen facile de soulever des objets lourds. Il peut supporter un poids maximum de 2 tonnes, ce qui le rend plus robuste qu'une chaîne métallique, bien que sa structure en polyester le rend nettement plus léger. L'élingue de levage de 3 mètres est également extrêmement flexible et amortissant les chocs, de sorte qu'elle est moins susceptible de causer des dommages à la charge.

## Caractéristiques générales

Type à élingue	Rond.		
Charge à traction droite	1t		
Charge de travail sûre (crochet d'attelage)	0,8t		
Charge de travail sûre (crochet panier)	0°	0°- 45°	45°- 60°
	2t	1,4t	1t
Matériau	Polyester		
Couleur	Violet		
Applications	Manutention de fret, manipulation de bateaux, construction, exploitation forestière		

## Spécifications mécaniques

Longueur	3m
Raccords d'extrémité	Sans fin

## Homologations

Conformité/certifications	EN61340
---------------------------	---------

