



主要

产品系列	Acti 9 Clario Librio Prodis
产品类型	分励脱扣
产品短名	MX
控制回路电压	110...130 V DC 100...415 V AC 50/60 Hz
宽度 (9mm的倍数)	2
产品适用范围	与 C40 兼容 与 C60 兼容 与 DT40 兼容 与 iDPN 兼容 与 DT60 兼容 与 C120 兼容 与 DPN Vigi 兼容 与 ITG40 兼容 与 IDc 兼容 与 ID C40 兼容

补充信息

适用范围	与 Acti 9 兼容: Acti 9 iDPN 与 Acti 9 兼容: Acti 9 DT40 与 Acti 9 兼容: Acti 9 C40 与 Acti 9 兼容: Acti 9 IDc 与 Acti 9 兼容: Acti 9 ID C40 与 Acti 9 兼容: Acti 9 ITG40 与 Acti 9 兼容: Acti 9 C120 与 Acti 9 兼容: Acti 9 C60H-DC 与 Acti 9 兼容: Acti 9 C60NA-DC 与 Acti 9 兼容: Acti 9 C60PV-DC 与 Acti 9 兼容: Acti 9 DPN Vigi 与 Acti 9 兼容: Acti 9 DT60 与 Acti 9 兼容: Acti 9 ID 与 Acti 9 兼容: Acti 9 SW60-DC
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装模式	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
高度	82.5 mm
宽度	18 mm
深度	73.5 mm
产品重量	60 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 下接线 2 电缆 1.5 mm ² 软线 螺旋压入式端子 下接线 2 电缆 1.5 mm ² 带线箍的软线 螺旋压入式端子 下接线 1 电缆 0.5...2.5 mm ² 单股硬线
剥线长度	9 mm 下接线
紧固扭矩	1 N.m 下接线

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
产品认证	ASEFA ASTA KEMA



LCIE

抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相对湿度	95 % 在…上 55 °C
运行温度	-25…50 °C
贮存环境温度	-40…85 °C

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规（日期代码：YYWW）	符合 - 自从 2012年第16周 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理