


操作 器

704.209.200

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.209.2...>

您的产品:



704.209.200 操作器

正面

| | |
|--------|---------------|
| 正面尺寸: | 35 mm x 35 mm |
| 正面形式: | 方形 |
| 前挡圈颜色: | 黑色 |
| 前挡圈材质: | 塑料 |

安装

| | |
|-------|---------------|
| 设计: | 平面的 |
| 安装开孔: | 30 mm x 30 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|------|
| 灯罩颜色: | 红色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩发光: | 不发光的 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |

电气特性

| | |
|-----|-------------------------------|
| 标准: | 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1 |
|-----|-------------------------------|

机械特性

| | |
|-------|-----|
| 开关动作: | 自复位 |
|-------|-----|

机械寿命: ≤ 3 百万次
操作力: 6.2 N
操作行程: 约 5.8 mm \pm 0.2 mm
重量: 0.03 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65
工作温度: $- 40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
储存温度: $- 40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 85\text{ }^{\circ}\text{C}$


证书

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, 平面的, 不发光的, 红色, 塑料, 透明的, 方形, 黑色, 塑料, 自复位
外壳颜色: 黑色
外壳材质: 塑料
提示: 最多可安装3个开关元件
最大开关单元的数量: 3

接线图:




安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子