

操作器

61-0030.02

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-0030.0...>

您的产品:



61-0030.02 操作器

正面

正面尺寸:	24 mm x 18 mm
正面形式:	矩形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

安装开孔:	Ø 16 mm
安装类型:	面板安装

机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
拧紧力矩:	最大 0.5 Nm
重量:	0.007 kg

环境条件


IP保护:	IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

证书


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

- 简述: 操作器, $\varnothing 16\text{ mm}$, $24\text{ mm} \times 18\text{ mm}$, 矩形, 黑色, 塑料, 插入式端子, $2.8 \times 0.5\text{ mm}$
- 内部尺寸: $21,5\text{ mm} \times 15,3\text{ mm}$
- 外壳颜色: 黑色
- 外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃
- 接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

