


LP-ADAPTER Han DD



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 16 000 9908
规格	LP-ADAPTER Han DD
浩亭电子目录	https://harting.com/09160009908

标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	用于Han DD [®] 压接插芯
	用于Han DD [®] 模块
	用于Han [®] DDD模块 (不同的电气数据 : 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)

版本

公母类型	公头
	母头
详细资料	适用于最大 2.4 mm 的 PCB

技术参数

额定电流	7.5 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
极限温度	-40 ... +125 °C

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	2.49 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140572799
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0	39121415