

产品图片



通用订货数据

版本	D-SERIES, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 螺钉 联接
订货号	7760056126
类型	FS 2CO ECO
GTIN (EAN)	4032248878154
数量	10 ST
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E355547

通用订货数据

本地产品	仅在特定国家有售
------	----------

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	31.68 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

额定数据UL

cURus 证书号	E355547
-----------	---------

负载侧

最大开关电压, 交流	250 V
------------	-------

基本信息

导轨	TS 35
----	-------

详细标准及认证情况

cURus 证书号	E355547
-----------	---------

联接参数

导线连接方式	螺钉联接
--------	------

分类

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		