



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire d'entrée double commande
Nom de l'appareil	iACTc
[Uc] tension circuit de commande	24...48 V CA 50/60 Hz impulsion 250 ms 24...48 V CA 50/60 Hz maintenu
[Us] tension d'alimentation	24...48 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Courant maximum des sorties	0,2 A maintien 2 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	440 V
Normes	CEI/EN 61095
Mode de raccordement	Télécommande: borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm ² souple Télécommande: borne du type à cage 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...2,5 mm ² rigide Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 1,5...2,5 mm ² flexible avec embout Télécommande: clips jaunes
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 (Acti9 iCT)
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de compatibilité	IACTc

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,9 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	88,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,295 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------