

Gants d'examen médical avec protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques, approuvés pour la manipulation de médicaments de chimiothérapie

- **Formulation forte** : La formulation robuste en nitrile des gants d'examen MICROFLEX® 93-853 les rend plus durables et plus résistants aux déchirures et aux accrocs.
- **Protection spécialisée** : Simulant des conditions réelles d'overdose, ces gants sont spécialement testés contre l'acide gastrique (vomi) et le fentanyl, ainsi que contre les médicaments cytotoxiques/chimiothérapeutiques*.
- **Performance dans le monde réel** : Ces gants d'examen médical robustes satisfont également aux exigences de la norme NFPA 1999 relative aux gants médicaux d'urgence. Ils conviennent donc aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants et aux travailleurs de laboratoire.
- **NQA bas** : Le NQA bas de 0,65 de ces gants d'examen médical renforce l'intégrité de leur barrière.
- **Protection étendue** : Dotés d'une manchette allongée, ces gants offrent une protection de l'avant-bras et du poignet aux travailleurs médicaux.



*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Sciences de la vie
- Santé
- Industrie chimique
- Matériel industriel et biens d'équipement

Recommandé pour

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Assemblage et inspection de pièces
- Saisie et fixation de composants
- Réparation et maintenance d'équipements
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Remplacement de pneus
- Soins liés à l'alimentation des animaux et nettoyage des environnements animaliers
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Administration de médicaments
- Recueil d'échantillons de matières premières

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 18889:2019, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA, EU Food Contact Approved
Vue d'ensemble du conditionnement	50 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 500 gants par carton *40 gants par distributeur (Taille XXXL) *400 gants par carton (Taille XXXL)
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutylthiocarbamate de zinc <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	295 / 11,6		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	550	500	ASTM D412
Force à la rupture (N)	15	12	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Code produit	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

