


06130025

RCK 13 - Autocentrante

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Codice articolo (CODE)	06130025
Ød (DD) mm	25
ØD (D) mm	50
L1 (L1) mm	17
L2 (L2) mm	22
L3 (L3) mm	28
L (L) mm	34
Coppia max Mt (MT) Nm	560
Pressioni - Albero (CPS) N/mm ²	285
Pressioni - Mozzo (CPH) N/mm ²	140
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Num. (CSN)	6
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo (CST)	M6x20
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia (CSTQ) Nm	14
Filetto di estrazione - Tipo (ETT)	M6
Filetto di estrazione - Num. (ETN)	3
Peso (WEIGHT) kg	0.30