

## Multiusos

Fecha de impresión 06-11-2014

### Material del guante

- Espuma de nitrilo (Material del recubrimiento)
- Nylon (Material del forro)

### Posibles ingredientes peligrosos

#### Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

#### Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

### Propiedades

- Buen agarre con grasa
- Un confort superior gracias a la ausencia de costuras en el forro tejido
- Una mayor flexibilidad y destreza gracias a su fina membrana
- Máxima resistencia a la abrasión

### Datos de prueba EN

#### Resistencia a la abrasión:

Nivel de rendimiento 3

#### Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 1

#### Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 3

#### Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento 1

### Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos – aplicaciones de ligeras a medias

No usar en presencia de llamas o a temperaturas > -25°C o > 100°C

No usar para aplicaciones mecánicas de gran intensidad

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

### Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Galga	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Tricotado	15	Nylon	Espuma de nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Gris y blanco	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

