

## Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 115 1560
规格	Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09451151560">https://harting.com/09451151560</a>

### 标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	电缆连接器
规格	RJ45
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	直式
特点	适用于所有 PoE 版本

### 版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
包装内容	连接器插芯 上壳/底座 电缆紧固件 组装说明

### 技术参数

导体截面积	0.1 ... 0.32 mm <sup>2</sup> 绞线 0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> 实心
导体截面积 [AWG]	AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径	1.6 mm

## 技术参数

数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
电缆直径	5 ... 9 mm
抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 7.9 m/s <sup>2</sup> 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

## 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
颜色 ( 上壳/底座 )	灰色
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 铅 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP 编号	9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	100 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140058835
eCl@ss	27440113 矩形连接器 ( 套 )
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408