

Han 3HPR-HBM-TL-black chrome



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 40 003 0301
规格	Han 3HPR-HBM-TL-black chrome
浩亭电子目录	https://harting.com/09400030301

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HPR
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	直式

版本

尺寸	3 A
锁定类型	开关锁扣
应用领域	用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料	在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯时，必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
包装内容	带密封螺栓

技术参数

拧紧力矩	0.5 Nm M3 插芯固定螺栓 1 Nm M4固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP66 IP68
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	黑色镀铬
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	NBR
RoHS	不符合
ELV 状态	不符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	46.6 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140057043
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466