

产品参数表

规格



EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C40A

EA9A47C40

主要信息

产品系列	Easy9
产品名称	EA9A47 MCB
产品短名	EA9A47
产品类型	小型断路器
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	40 A 在...上 30 °C
极数	1P + N
脱扣曲线	C

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
电网类型	AC
电网频率	50 Hz
保护极数量	1
中性线位置	左侧
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	4.5 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz
使用分断能力 [Ics]	4.5 kA 100 % - 230 V AC 50 Hz
隔离功能	适用
控制类型	手柄
触点位置指示	有
本地信号指示	开/关指示
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
接线能力	隧道式接线端子 (上接线或下接线) - <= 35 mm²
紧固扭矩	3.5 N.m 上接线或下接线

免责声明：本文档不构成任何保证，也不应作为任何产品的规格或性能的依据。

宽度（9mm的倍数）	4
高度	81 mm
宽度	36 mm

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.511 cm
Package 1 Width	7.342 cm
Package 1 Length	8.345 cm
Package 1 Weight	233.5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8.03 cm
Package 2 Width	8.78 cm
Package 2 Length	22.01 cm
Package 2 Weight	1.41 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	19.263 cm
Package 3 Width	29.901 cm
Package 3 Length	39.6 cm
Package 3 Weight	12 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



RoHS Exemption Information [支持](#)

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作