

GIRAVITI DINAMOMETRICI

824 A

ISO 6789



- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
- Precisione $\pm 6\%$ del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico dopo 120°
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo

Dettagli famiglia

Codice	Capacità Nm	Risoluzione Nm	L mm	Q.tà x conf.
U08240004	0,5÷2,5	0,1	145	1
U08240006	2÷10	0,5	167	1

Serie / Configurazioni

Articoli



425 TPMS - Kit di 10 utensili per montare/smontare le valvole pneumatici con sistema di controllo della pressione (TPMS)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



519 M 425TPMS - Modulo in spugna bicolore assortito (10 pz)



519 M 824SK11 - Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)



519 M 824SK13 - Modulo in spugna bicolore assortito (13 pz)



519 M 824SK23 - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)



824 SK11 - Kit base per sostituzione inserti da taglio (11 pz)



824 SK13 - Kit base per sostituzione inserti da taglio (13 pz)



824 SK23 - Kit universale per sostituzione inserti da taglio (23 pz)