

Han-Quintax module, female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 002 3101
规格	Han-Quintax module, female
浩亭电子目录	https://harting.com/09140023101

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han-Quintax®模块
模块尺寸	双模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头

技术参数

绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	12 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019898
eCl@ss	27440207 工业连接器适配器 (模块/触头插件)
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121469