

M12 male contact crimp AWG 26-22



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 01 100 9020
规格	M12 male contact crimp AWG 26-22
浩亭电子目录	https://harting.com/21011009020

标识

类别	插针
系列	圆形连接器 M12
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.13 ... 0.33 mm ²
导体截面积	AWG 26 ... AWG 22
额定电流	≤2 A
性能等级	1

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	1.2 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140136724
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触