



IMAGE
COMING SOON




NKIA5910-XL [🔗](#)

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIA, butée à simple effet, selon DIN 5 429-2

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	30 mm	Largeur
C _r	53.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	80.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	10.100 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	24.300 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	14.100 N	Charge limite radiale à la fatigue
C _{ur}	14.100 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	1.110 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	8.000 1/min	vitesse limite
n _{gr}	6.500 1/min	Vitesse de base

≈m 377,6 g Poids

Dimensions

F	58 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement