

1048N/D3
Serie di pinze regolabili cerniera chiusa
Caratteristiche principali:

- Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni: fino a 60mm per la misura da 300mm
- Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia
- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Modello regolabile fino ad otto posizioni
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano
- Finitura fosfatata
- Manici in PVC antiscivolo
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio
- Conforme alla norma DIN ISO 8976

	art.	
010480923	1048N/D3	serie di pinze regolabili cerniera chiusa 175-250-300 mm

