


ICC20 27D-MI-CRT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 59 020 2801
规格	ICC20 27D-MI-CRT
浩亭电子目录	https://harting.com/19590202801

标识

类别	连接器
系列	HARTING ICC
原件	插芯

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	20
针数	28
信号针数	27
特殊插针数	1
特殊插针规格	接地针
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm ²
额定电流	10 A
额定电压	300 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C

技术参数

插拔次数	≥500
------	------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 61984 IEC 60664-1
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	18.26 g
原产国	印度
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140400535
eCl@ss	27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0	39121421