


# 操作器

704.072.0

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.072.0...>

您的产品:

---



## 704.072.0 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	黑色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

### 机械特性

开关动作:	自锁
机械寿命:	≤ 3 百万次
重量:	0.026 kg

### 证书

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**

RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 圆形, 灰色, 塑料, 自锁


外壳颜色: 灰色

外壳材质: 塑料


提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3

接线图:




安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



- A = 螺钉端子