



ESPAÑOL

Ficha de datos

Código RS 123-2242

ICM 3091N

PINZA AMPERIMÉTRICA ac



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD digital de 3-3/4 dígitos y 4.000 cuentas
- Función NCV (detección de tensión sin contacto)
- Función de retención de datos
- Desconexión automática (30 minutos)
- Rango automático

17/10/2016

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Corriente ac (rango automático)

Rango	Resolución	Precisión	Rango de frecuencia	Protección contra sobrecarga
40 A	0,01 A	$\pm(2\% \text{ de lectura} + 10 \text{ dígitos})$	50 / 60 Hz	660 Arms
400 A	0,1 A			

Tensión dc (rango automático)

Rango	Resolución	Precisión	Impedancia de entrada	Protección contra sobrecarga
400 V	0,1 V	$\pm(1\% \text{ de lectura} + 5 \text{ dígitos})$	1 M Ω	660 Vrms
600 V	1 V			


Tensión ac (rango automático)

Rango	Resolución	Precisión	Rango de frecuencia	Impedancia de entrada	Protección contra sobrecarga
400 V	0,1 V	$\pm(1,5\% \text{ de lectura} + 10 \text{ dígitos})$	50 a 60 Hz	1 M Ω	660 Vrms
600 V	1 V				
400 V	0,1 V	$\pm(3\% \text{ de lectura} + 15 \text{ dígitos})$	400 Hz		
600 V	1 V				


Ohmios (resistencia)

Rango	Resolución	Precisión	Protección contra sobrecarga
400 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% \text{ de lectura} + 5 \text{ dígitos})$	660 Vrms

Zumbador de continuidad

Rango	Nivel de sonido	Tensión de circuito abierto máx.	Protección contra sobrecarga
	$\leq 60 \text{ dB}$	0,4	660 Vrms

ESPECIFICACIONES GENERALES

Visualización numérica	Pantalla de cristal líquido (LCD) de 3-3/4 dígitos con lectura máxima de 3.999.
Indicación de exceso de rango	Se mostrará "OL" en la pantalla LCD.
Indicación de batería baja	Se muestra  cuando la tensión de la batería cae por debajo de la tensión de funcionamiento
Fuente de alimentación	Dos pilas AA de 1,5 V
Desconexión automática	30 minutos
Duración de la batería	Aprox. 100 h
Temperatura y humedad de funcionamiento	0 a 40 °C (32 a 104 °F), menos del 80 % de humedad relativa
Temperatura y humedad de almacenamiento	-10 a 60 °C (14 a 140 °F), menos del 70 % de humedad relativa
Dimensiones	192 x 64 x 31 mm
Peso	Aprox. 250 g
Diámetro de apertura de la mordaza	Cables de 25,4 mm
Accesorios	Estuche de transporte, pilas, manual de instrucciones y cable de prueba.