

Panelsystem VARIO® WALL 5

Artikelnummer	555107	Antal per säljnhet	1 Set
Färg	Mörkblå	EAN per säljnhet	4005546506494
Antal per frp	1 set	Bruttovikt per säljnhet	515.9 G
EAN per basenhet	4005546506494	Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Komplet vaggställ
- Vaggställ med 5 st. SHERPA® A4-paneler
- Paneler av polypropen med färgade fickor med lågreflekterande och skanningssäker plast
- Lätt vaggmontering
- Praktisk pivämekanism för enkelt byte av fickor
- 5 års garanti

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	360
Utvändig höjd (mm)	325

Panelsystem VARIO® WALL 5

Utvändig djup / längd	260 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	5 Blädderficka(or)
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Panelens innermått, bredd (mm)	210
Panelens innermått, höjd (mm)	297
Inklusive paneler	Ja
Vrid / svängbar	Nej
Justerbar läsvinkel	Nej
Utbyggbar	Nej
Inklusive otryckta etiketter	Ja
Antibakteriell	Nej
Garanti	5 år
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, reflexfri
Typ av fäste / stativ	Väggmontering