

Anciennement connu comme : Safe-Knit



Chaleur



Opérations de soudure



Applications moyennes

## Manches de bras de soudure de taille moyenne, offrant une protection contre la chaleur, les brûlures et les coupures

- **Protection spécialisée :** Les manches ActivArmr® 59-416 résistantes à la chaleur et aux coupures sont fabriquées en Kevlar® et satisfont aux normes de protection contre les coupures EN ISO B tout en protégeant contre la chaleur, les particules en fusion et les étincelles.
- **Un confort accru :** Ces manchettes de protection sont également conçues avec une couche interne en coton qui est à la fois légère et respirante, ce qui assure un confort durable pour les porteurs.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

### Applications

- Opérations d'emboutissage
- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Soudure, liaison, rivetage
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Transformation de tôles, bobines et tubes
- Découpe de plaques et de panneaux de verre
- Manipulation de pièces dans des zones exposées à de fortes chaleurs

Anciennement connu comme : Safe-Knit

### Principales propriétés

- **Tissu Kevlar®** : Protection individuelle contre les particules en fusion et les étincelles
- **Couche interne en coton** : légèreté et confort respirant

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

**Normes de performance & Conformité réglementaire**

### Conformité REACH



### Technologies

# Kevlar®

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 59-416	<b>Matériau du support:</b> Kevlar®, Coton <b>Modèle de manchette:</b> Manchette		Taille unique	26" (66 cm)	12 pièces/sachet, 3 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Australie

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.