



Données techniques

51405

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	25 mm
D - Diamètre Extérieur	60 mm
T - Hauteur de butée	24 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,33 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	55500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	89500000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	4050000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	22200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	15600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	39 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	46 mm

