

## Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 708 0301
规格	Han Q 8/0-agg Metall RoHS konform
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09127080301">https://harting.com/09127080301</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Compact®
上壳/底座类型	不封底安装底座

### 版本

尺寸	Han-Compact®
锁定类型	单锁扣
应用领域	适用于工业用途的上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR
材料 ( 锁扣 )	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合

## 材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证	CE DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	55 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140018143
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466