

Fluke TPS FLEX 18 柔性电流探头



产品规格: Fluke TPS FLEX 18 柔性电流探头

通用技术规格	
每个软件可选的测量范围	1 A 至 100 A
	5 A 至 500 A
正弦电流的峰值电流	240 A
	1350 A
固有误差	1%
频率范围	45 Hz 至 3.0 kHz
工作电压	300 V CAT IV
相位误差	0.5°
钳口开度	45 cm 长度
	2 米电缆
测量范围的误差百分比在 23 °C ± 2 K、74 °F ± 2 K 以及 48 至 65 Hz 的条件下测定 采用额定电流时的相角误差 I _{max} 最大电流，无时间限制（交流和直流分流器）	

型号



Fluke TPS FLEX 18-TF
TPS FLEX 18 灵活电流探针

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229