


0808671:0041  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808671:0041>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



扁平式快速标记条，10位，横向标记，带连续的数字标识： 41 ... 50，白色， 适用的模块宽度：  
5 mm， 安装方式: 锁扣

商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 0808671:0041  |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 销售关键代码     | BG2122        |
| 产品关键代码     | BG2122        |
| GTIN       | 4017918598884 |
| 单件重量（含包装）  | 0.56 g        |
| 单件重量（不含包装） | 0.56 g        |
| 原产地        | CN            |

## 技术数据

## 产品属性

|      |          |
|------|----------|
| 产品类型 | 已标记的端子标识 |
| 针距   | 5 mm     |
| 型号   | 扁形       |

## 标识

|    |           |
|----|-----------|
| 打印 | 41 ... 50 |
|----|-----------|

## 安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 锁扣 |
|------|----|

## 材料规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 颜色            | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料          | PA            |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V2            |
| 材质            | 不含硅及卤素        |

## 环境和真实条件

## 防紫外线

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03 (遵照) |
|----|-------------------------|

## 铭牌耐擦性

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
|    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分) |

## 环境条件

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 环境温度 (运行)      | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度 (存储/运输) | 23 °C             |
| 建议湿度 (存储/运输)   | 50 %              |

## 尺寸

|    |      |
|----|------|
| 针距 | 5 mm |
|----|------|

## 文本框

|       |         |
|-------|---------|
| 文本框宽度 | 5.15 mm |
| 文本框高度 | 5.15 mm |

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|



0808671:0041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808671:0041>

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)